

Ventouse plate (ronde)

SUF 50 SI-55 G1/8-IG


Art.-Nr.: 10.01.01.14104



SUF 50 SI-55 G1/8-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 50 SI-55 G1/8-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	50,00
Raccord de vide	G1/8"-F
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	31,00 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	50,0 mm
Diamètre Dmax(S)	54,3 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14104

1

Ventouse plate (ronde)

SUF 50 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14104



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	95,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	95,00 N
Poids propre	24,90 g
Volume	7,100 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14104



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14104

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.04308
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.13974



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14104

2