

Art.-Nr.: 10.01.01.14105



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	30,00
Вакуумное соединение	G1/8"-M

SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

Присоска SUF (эластомер+соединительный ниппель) поставляется собранной.

Доступные запасные части: присоска SUF, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	17,70 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Диаметр Dmax(S)	33,3 mm

Конструктивные данные SUF 30 HT1-60 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14105

Art.-Nr.: 10.01.01.14105



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	35,0 mm
Сила отрыва	34,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	34,00 N
Вес	11,2 g
Объем	1,600 cm ³
размер	30,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SUF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14105

Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14105**

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Плоская присоска (круглая)	SUF 30 HT1-60 SC040	10.01.01.13993

