


Düz vantuz (yuvarlak)

## SUF 15 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14113



SUF 15 NBR-55 G1/8-AG


Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A      |
| Boyut                      | 15,00             |
| Vakum bağlantısı           | G1/8"-M           |

### Tasarım verileri



| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 15,00 mm |
| Nominal çap dn     | 3,10 mm  |
| Dış G1             | G1/8"-M  |
| Dış uzunluğu LG1   | 7,5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 1,5 mm   |
| Çap Ds             | 15,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 16,8 mm  |

Tasarım verileri SUF 15 NBR-55 G1/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14113](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14113)

Art.-Nr.: 10.01.01.14113

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR     |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55,0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4,0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20,0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 9,00 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 9,00 N                |
| Ağırlık                            | 4,70 g                |
| Cilt                               | 0,220 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 15,00                 |
| Körük Sayısı                       | 0,0                   |
| Ürün ailesi                        | SUF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14113](http://www.schmalz.com/10.01.01.14113)

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14113**

| Typ                   | Ürün numarası       |
|-----------------------|---------------------|
| Schmalz-Konnektör     | SC 030 G1/8-AG      |
| Düz vantuz (yuvarlak) | SUF 15 NBR-55 SC030 |

