


Art.-Nr.: 10.01.01.14117



SUF 15 NBR-55 G1/8-IG


真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 15.00        |
| 真空接続口        | G1/8-F       |

## デザインデータ



| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H        | 23.00 mm |
| 呼び径 dn      | 3.10 mm  |
| スレッドG1      | G1/8"-F  |
| グリップの長さ LG1 | 8.0 mm   |
| スパナサイズ SW1  | 14.0 mm  |
| スプリングストロークZ | 1.5 mm   |
| 径 Ds        | 15.0 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 16.8 mm  |

デザインデータ SUF 15 NBR-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14117



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR            |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 4.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 20.0 mm               |
| 離脱力            | 9.00 N                |
| 吸着力 (-600mbar) | 9.00 N                |
| 質量             | 5.70 g                |
| ボリューム          | 0.220 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 15.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SUF                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.14117](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14117)



## 発注データ スペアパーツ 10.01.01.14117

| Typ         |                     | 本数             |
|-------------|---------------------|----------------|
| シュマルツコネクタ   | SC 030 G1/8-IG      | 10.01.06.04307 |
| フラット真空吸着パッド | SUF 15 NBR-55 SC030 | 10.01.01.13945 |

