


Art.-Nr.: 10.01.01.14120



SUF 25 NBR-55 G1/8-IG


真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 25.00        |
| 真空接続口        | G1/8-F       |

## デザインデータ



| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 25.20 mm |
| 呼び径 dn       | 4.10 mm  |
| スレッド G1      | G1/8"-F  |
| グリップの長さ LG1  | 8.0 mm   |
| スパナサイズ SW1   | 14.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 2.5 mm   |
| 径 Ds         | 25.0 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 28.2 mm  |

デザインデータ SUF 25 NBR-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14120



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR            |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 4.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 25.0 mm               |
| 離脱力            | 23.00 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 23.00 N               |
| 質量             | 10.50 g               |
| ボリューム          | 0.900 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 25.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SUF                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.14120](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14120)



## 発注データ スペアパーツ 10.01.01.14120

| Typ         |                     | 本数             |
|-------------|---------------------|----------------|
| シュマルツコネクタ   | SC 040 G1/8-IG      | 10.01.06.02482 |
| フラット真空吸着パッド | SUF 25 NBR-55 SC040 | 10.01.01.13948 |

