


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	40,00
Вакуумное соединение	G1/8"-F

SUF 40 HT1-60 G1/8-IG

Присоска SUF (эластомер+соединительный ниппель) поставляется собранной.

Доступные запасные части: присоска SUF, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	30,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,10 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	40,0 mm
Диаметр Dmax(S)	44,0 mm

Конструктивные данные SUF 40 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14111



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Сила отрыва	61,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	61,00 N
Вес	18,9 g
Объем	3,800 cm ³
размер	40,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SUF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14111



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14111

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/8-IG	10.01.06.04308
Плоская присоска (круглая)	SUF 40 HT1-60 SC050	10.01.01.13995

