


**SUF 20 NBR-55 G1/8-AG**

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	20,00
Vakuum-Anschluss	G1/8"-AG

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Höhe H	15,50 mm
Nenndurchmesser dn	3,10 mm
Gewinde G1	G1/8"-AG
Gewindelänge LG1	7,5 mm
Schlüsselweite SW1	14,0 mm
Federweg Z	2,0 mm
Durchmesser Ds	20,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	22,8 mm

Konstruktionsdaten SUF 20 NBR-55 G1/8-AG
WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14115

Flachsauggreifer (rund)

SUF 20 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14115



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	20,0 mm
Abreißkraft	15,00 N
Saugkraft (-600mbar)	15,00 N
Gewicht	5,50 g
Volumen	0,500 cm ³
Baugröße	20,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.14115



Bestellarten Ersatzteile 10.01.01.14115

Typ	Artikelnummer
Schmalz-Connector	10.01.06.04288
Flachsauger (rund)	10.01.01.13947



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14115

2