




## Données techniques

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Taille                         | 12,00                  |
| Raccord de vide                | M5-F                   |

SUF 12 NBR-55 M5-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



## Données de construction

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 18,60 mm |
| Diamètre nominal dn      | 3,10 mm  |
| Filetage G1              | M5-F     |
| Longueur du filetage LG1 | 5,5 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 8,0 mm   |
| Allongement du ressort Z | 1,2 mm   |
| Diamètre Ds              | 12,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 13,2 mm  |

Données de construction SUF 12 NBR-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14157

**Données techniques**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 55,0 Shore A           |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 2,0 mm                 |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 12,5 mm                |
| Force de rupture                           | 5,00 N                 |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 5,00 N                 |
| Poids propre                               | 1,90 g                 |
| Volume                                     | 0,120 cm <sup>3</sup>  |
| Taille                                     | 12,00                  |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                    |
| Famille de produits                        | SUF                    |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14157**

| Typ                    |                     | Nombre d'article |
|------------------------|---------------------|------------------|
| Schmalz-Connector      | SC 030 M5-IG        | 10.01.06.03440   |
| Ventouse plate (ronde) | SUF 12 NBR-55 SC030 | 10.01.01.13944   |

