

フラット真空吸着パッド

SUF 18 NBR-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14118




技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	18.00
真空接続口	G1/8-F

SUF 18 NBR-55 G1/8-IG

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC



デザインデータ

属性	値
高さ H	23.30 mm
呼び径 dn	3.10 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	1.8 mm
径 Ds	18.0 mm
径 Dmax(S)	20.6 mm

デザインデータ SUF 18 NBR-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14118

1

フラット真空吸着パッド

SUF 18 NBR-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14118



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	13.00 N
吸着力 (-600mbar)	13.00 N
質量	6.10 g
ボリューム	0.370 cm ³
サイズ	18.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14118

発注データ スペアパーツ 10.01.01.14118

Typ	本数
シュマルツコネクタ	10.01.06.04307
フラット真空吸着パッド	10.01.01.13946



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14118

2