


SUF 18 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Присоска SUF (эластомер+соединительный ниппель) поставляется собранной.

Доступные запасные части: присоска SUF, соединительный ниппель SC

## Технические данные

| Attribute                     | Value                     |
|-------------------------------|---------------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A              |
| размер                        | 18,00                     |
| Вакуумное соединение          | G1/8"-F                   |



Конструктивные данные SUF 18 NBR-ESD-55 G1/8-IG

## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 23,30 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 3,10 mm  |
| Резьба G1                 | G1/8"-F  |
| Длина резьбы LG1          | 8,0 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 14,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 1,8 mm   |
| Диаметр Ds                | 18,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 20,6 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.01.14126



## Технические данные

| Attribute                            | Value                     |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Материал присоски                    | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A]        | 55,0 Shore A              |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4,0 mm                    |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 20,0 mm                   |
| Сила отрыва                          | 13,00 N                   |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 13,00 N                   |
| Вес                                  | 6,1 g                     |
| Объем                                | 0,370 cm <sup>3</sup>     |
| размер                               | 18,00                     |
| Количество складок                   | 0,0                       |
| Семейство продуктов                  | SUF                       |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14126](http://www.schmalz.com/10.01.01.14126)



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14126

| Тип                        |                         | Количество предметов |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz        | SC 030 G1/8-IG          | 10.01.06.04307       |
| Плоская присоска (круглая) | SUF 18 NBR-ESD-55 SC030 | 10.01.01.14034       |

