



## Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Силикон SI проводящий |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| размер                        | 15,00                 |
| Вакуумное соединение          | M5-F                  |

SUF 15 SI-CO-55 M5-IG

Присоска SUF (эластомер+соединительный ниппель) поставляется собранной.

Доступные запасные части: присоска SUF, соединительный ниппель SC



## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 19,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 3,10 mm  |
| Резьба G1                 | M5-F     |
| Длина резьбы LG1          | 5,5 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 8,0 mm   |
| Ход пружины Z             | 1,5 mm   |
| Диаметр Ds                | 15,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 16,8 mm  |

Конструктивные данные SUF 15 SI-CO-55 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14176



## Технические данные

| Attribute                            | Value                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                    | Силикон SI проводящий |
| Твердость материала [Shore A]        | 55,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 20,0 mm               |
| Сила отрыва                          | 9,00 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 9,00 N                |
| Вес                                  | 2,1 g                 |
| Объем                                | 0,220 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 15,00                 |
| Количество складок                   | 0,0                   |
| Семейство продуктов                  | SUF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14176](http://www.schmalz.com/10.01.01.14176)



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14176

| Тип                        |                       | Количество предметов |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz        | SC 030 M5-IG          | 10.01.06.03440       |
| Плоская присоска (круглая) | SUF 15 SI-CO-55 SC030 | 10.01.01.14033       |

