




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	15,00
Вакуумное соединение	G1/8"-M
Характеристики материала	Совместимый с FDA

SUF 15 SI-55 G1/8-AG

Присоска SUF (эластомер+соединительный ниппель) поставляется собранной.

Доступные запасные части: присоска SUF, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	15,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,10 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	1,5 mm
Диаметр Ds	15,0 mm
Диаметр Dmax(S)	16,8 mm

Конструктивные данные SUF 15 SI-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14129



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	9,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	9,00 N
Вес	4,7 g
Объем	0,220 cm ³
размер	15,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SUF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14129



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14129

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Плоская присоска (круглая)	SUF 15 SI-55 SC030	10.01.01.13967

