

Art.-Nr.: 10.01.01.14186




PFYN 5 NBR-ESD-55 M5-AG

Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные PFYN 5 NBR-ESD-55 M5-AG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	5,00
Вакуумное соединение	M5-M
Материал ниппеля	алюминий

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	11,50 mm
Номинальный диаметр dn	1,50 mm
Резьба G1	M5-M
Длина резьбы LG1	4,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	0,9 mm
Диаметр Ds	5,0 mm
Диаметр Dmax(S)	5,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.14186



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	2,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	7,5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	0,75 N
Вес	1,1 g
Объем	0,005 cm ³
размер	5,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14186



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14186

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	PFG 5 NBR-ESD-55 N004	10.01.01.13787
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526

