




## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI conducteur |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Taille                         | 20,00                  |
| Raccord de vide                | G1/8"-M                |

SUF 20 SI-CO-55 G1/8-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 15,50 mm |
| Diamètre nominal dn      | 3,10 mm  |
| Filetage G1              | G1/8"-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 7,5 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 14,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 2,0 mm   |
| Diamètre Ds              | 20,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 22,8 mm  |

Données de construction SUF 20 SI-CO-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14139

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Silicone SI conducteur |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 55,0 Shore A           |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4,0 mm                 |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 20,0 mm                |
| Force de rupture                           | 15,00 N                |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 15,00 N                |
| Poids propre                               | 5,50 g                 |
| Volume                                     | 0,500 cm <sup>3</sup>  |
| Taille                                     | 20,00                  |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                    |
| Famille de produits                        | SUF                    |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14139](http://www.schmalz.com/10.01.01.14139)

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14139**

| Typ                    |                       | Nombre d'article |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| Schmalz-Connector      | SC 030 G1/8-AG        | 10.01.06.04288   |
| Ventouse plate (ronde) | SUF 20 SI-CO-55 SC030 | 10.01.01.14037   |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14139](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14139)