




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00
Raccord de vide	G1/8"-F

SUF 20 SI-CO-55 G1/8-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	23,50 mm
Diamètre nominal dn	3,10 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Diamètre Dmax(S)	22,8 mm

Données de construction SUF 20 SI-CO-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14143

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	15,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	15,00 N
Poids propre	6,50 g
Volume	0,500 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14143

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14143**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307
Ventouse plate (ronde)	SUF 20 SI-CO-55 SC030	10.01.01.14037

