

Плоская присоска (круглая)  
**SUF 6 SI-55 M5-AG**



Art.-Nr.: 10.01.01.14225




### Технические данные

| Attribute                     | Value             |
|-------------------------------|-------------------|
| Материал присоски             | Силикон SI        |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A      |
| размер                        | 6,00              |
| Вакуумное соединение          | M5-M              |
| Характеристики материала      | Совместимый с FDA |

SUF 6 SI-55 M5-AG

Присоска SUF (эластомер+соединительный ниппель) поставляется собранной.

Доступные запасные части: присоска SUF, соединительный ниппель SC



### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 10,50 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 1,80 mm  |
| Резьба G1                 | M5-M     |
| Длина резьбы LG1          | 4,7 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 8,0 mm   |
| Ход пружины Z             | 0,6 mm   |
| Диаметр Ds                | 6,0 mm   |
| Диаметр Dmax(S)           | 6,8 mm   |

Конструктивные данные SUF 6 SI-55 M5-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14225](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14225)

Плоская присоска (круглая)  
**SUF 6 SI-55 M5-AG**



Art.-Nr.: 10.01.01.14225



### Технические данные

| Attribute                            | Value                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                    | Силикон SI            |
| Твердость материала [Shore A]        | 55,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 2,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 8,0 mm                |
| Сила отрыва                          | 1,40 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 1,40 N                |
| Вес                                  | 1,0 g                 |
| Объем                                | 0,020 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 6,00                  |
| Количество складок                   | 0,0                   |
| Семейство продуктов                  | SUF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14225](http://www.schmalz.com/10.01.01.14225)



### Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14225

| Тип                        |                   | Количество предметов |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz        | SC 020 M5-AG      | 10.01.06.04273       |
| Плоская присоска (круглая) | SUF 6 SI-55 SC020 | 10.01.01.13963       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14225](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14225)