



SUF 6 SI-55 M5-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.


Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI            |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Taille                         | 6,00                   |
| Raccord de vide                | M5-F                   |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA |

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 14,20 mm |
| Diamètre nominal dn      | 1,80 mm  |
| Filetage G1              | M5-F     |
| Longueur du filetage LG1 | 5,5 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 8,0 mm   |
| Allongement du ressort Z | 0,6 mm   |
| Diamètre Ds              | 6,0 mm   |
| Diamètre Dmax(S)         | 6,8 mm   |



Données de construction SUF 6 SI-55 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14228

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse                     | Silicone SI           |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 55,0 Shore A          |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 2,0 mm                |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 8,0 mm                |
| Force de rupture                           | 1,40 N                |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 1,40 N                |
| Poids propre                               | 1,10 g                |
| Volume                                     | 0,020 cm <sup>3</sup> |
| Taille                                     | 6,00                  |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                   |
| Famille de produits                        | SUF                   |

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14228](http://www.schmalz.com/10.01.01.14228)

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14228**

| Typ                    |                   | Nombre d'article |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Schmalz-Connector      | SC 020 M5-IG      | 10.01.06.04306   |
| Ventouse plate (ronde) | SUF 6 SI-55 SC020 | 10.01.01.13963   |

