

平型真空吸着パッド（円形）

SUF 6 SI-55 M5-IG


Art.-Nr.: 10.01.01.14228



SUF 6 SI-55 M5-IG

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC



デザインデータ SUF 6 SI-55 M5-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	6.00
真空接続口	M5-F
材質種類	FDA対応

デザインデータ

属性	価値
高さ H	14.20 mm
呼び径 dn	1.80 mm
スレッド G1	M5-F
グripperの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストローク Z	0.6 mm
径 Ds	6.0 mm
径 Dmax(S)	6.8 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14228

Art.-Nr.: 10.01.01.14228



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	2.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	8.0 mm
離脱力	1.40 N
吸着力（-600mbar）	1.40 N
質量	1.10 g
ボリューム	0.020 cm ³
サイズ	6.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨
ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14228



発注データ スペアパーツ 10.01.01.14228

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 020 M5-IG	10.01.06.04306
フラット真空吸着パッド	SUF 6 SI-55 SC020	10.01.01.13963

