


**SUF 15 HT1-60 M5-IG**

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC

**Konstruktionsdaten SUF 15 HT1-60 M5-IG****Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	15,00
Vakuum-Anschluss	M5-IG

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Höhe H	19,00 mm
Nenndurchmesser dn	3,10 mm
Gewinde G1	M5-IG
Gewindelänge LG1	5,5 mm
Schlüsselweite SW1	8,0 mm
Federweg Z	1,5 mm
Durchmesser Ds	15,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	16,8 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.14182

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	20,0 mm
Abreißkraft	9,00 N
Saugkraft (-600mbar)	9,00 N
Gewicht	2,10 g
Volumen	0,220 cm <sup>3</sup>
Baugröße	15,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.01.01.14182](http://www.schmalz.com/10.01.01.14182)

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.14182**

Typ	Artikelnummer
Schmalz-Connector	10.01.06.03440
Flachsauger (rund)	10.01.01.13989

