

Art.-Nr.: 10.01.01.14189




PFYN 6 NBR-ESD-55 M5-IG

Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные PFYN 6 NBR-ESD-55 M5-IG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	6,00
Вакуумное соединение	M5-F
Материал ниппеля	алюминий

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	16,50 mm
Номинальный диаметр dn	2,00 mm
Резьба G1	M5-F
Длина резьбы LG1	5,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	1,0 mm
Диаметр Ds	6,0 mm
Диаметр Dmax(S)	6,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.14189



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	2,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	7,5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,20 N
Вес	1,4 g
Объем	0,008 cm ³
размер	6,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14189



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14189

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	10.01.01.13788
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	10.01.01.03518

