


## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンゴム SI    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 40.00        |
| 材質種類         | FDA対応        |

SFF 40 SI-55 G1/4-IG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 36.20 mm |
| 呼び径 dn       | 4.00 mm  |
| グリップの長さ LG1  | 12.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 17.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 2.7 mm   |
| 径 Ds         | 40.0 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 42.0 mm  |
| スレッドG1       | G1/4-IG  |

デザインデータ SFF 40 SI-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14259



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | シリコンゴム SI             |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A          |
| 離脱力            | 47.40 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 47.40 N               |
| 質量             | 17.3 g                |
| ボリューム          | 4.300 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 40.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SFF                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.14259](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14259)



## スペアパーツの注文データ 10.01.01.14259

| Typ         | 製品コード                               |
|-------------|-------------------------------------|
| フラット真空吸着パッド | SFF 40 SI-55 SC050 10.01.01.13750   |
| シュマルツコネクタ   | SC 050 G1/4-IG SW410 10.01.06.04348 |

