

Art.-Nr.: 10.01.01.14203




## Технические данные

| Attribute                     | Value             |
|-------------------------------|-------------------|
| Материал присоски             | Силикон SI        |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A      |
| размер                        | 1,50              |
| Вакуумное соединение          | M3-M              |
| Характеристики материала      | Совместимый с FDA |

SUF 1.5 SI-55 M3-AG

Присоска SUF (эластомер+соединительный ниппель) поставляется собранной.

Доступные запасные части: присоска SUF, соединительный ниппель SC



## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value   |
|---------------------------|---------|
| Высота H                  | 4,60 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 1,00 mm |
| Резьба G1                 | M3-M    |
| Длина резьбы LG1          | 3,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 5,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 0,1 mm  |
| Диаметр Ds                | 1,5 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 1,7 mm  |

Конструктивные данные SUF 1.5 SI-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14203



## Технические данные

| Attribute                            | Value                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                    | Силикон SI            |
| Твердость материала [Shore A]        | 55,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 2,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 2,0 mm                |
| Сила отрыва                          | 0,08 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 0,08 N                |
| Вес                                  | 0,2 g                 |
| Объем                                | 0,001 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 1,50                  |
| Количество складок                   | 0,0                   |
| Семейство продуктов                  | SUF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14203](http://www.schmalz.com/10.01.01.14203)



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14203

| Тип                        |                     | Количество предметов |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz        | SC 010 M3-AG        | 10.01.06.04249       |
| Плоская присоска (круглая) | SUF 1.5 SI-55 SC010 | 10.01.01.13959       |

