



SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS

Technische Daten


Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	125,00
enthält	Verschluss-Schraube
Sauggreiferfläche	136 cm ²

Die Saugplatte SUF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Dichtring vom Typ DR-SUF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Trägerplatte aus verstärktem Kunststoff mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SUF

Verfügbares Zubehör: Tastventil TV, Sieb



Konstruktionsdaten SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	22,00 mm
Höhe H	29,00 mm
d2	98,0 mm
Gewinde G1	G1/4"-IG
Gewindelänge LG1	11,8 mm
Gewinde G2	G1/8"-IG
Gewindelänge LG2	9,5 mm
Federweg Z	8,0 mm
Durchmesser Ds	125,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	132,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14316

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	250,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	730,00 N
Gewicht	195,00 g
Volumen	96,000 cm ³
Baugröße	125,00
Saugkraft d2	450,00 N
Produktfamilie	SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.14316

**Bestelldaten Zubehör 10.01.01.14316**

Typ		Artikelnummer
Sieb-Rund	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Schutzüberzug	PC 150	10.01.01.13087
Tastventil	TV G1/8-AG 10	10.05.10.00088

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.14316**

Typ		Artikelnummer
Dichtring für SUF-Saugplatte	DR-SUF 125 NBR-60	10.01.01.14319

