



Art.-Nr.: 10.01.01.14207



SUF 1.5 HT1-60 M3-AG

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC



デザインデータ SUF 1.5 HT1-60 M3-AG

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT1     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 1.50         |
| 真空接続口        | M3-AG        |

## デザインデータ

| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| 高さ H        | 4.60 mm |
| 呼び径 dn      | 1.00 mm |
| スレッドG1      | M3-M    |
| グリップの長さ LG1 | 3.0 mm  |
| スパナサイズ SW1  | 5.0 mm  |
| スプリングストロークZ | 0.1 mm  |
| 径 Ds        | 1.5 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 1.7 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.01.14207



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT1              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A          |
| ホース径 (推奨) d    | 2.0 mm                |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 2.0 mm                |
| 離脱力            | 0.08 N                |
| 吸着力 (-600mbar) | 0.08 N                |
| 質量             | 0.2 g                 |
| ボリューム          | 0.001 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 1.50                  |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SUF                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.14207](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14207)



## スペアパーツの注文データ 10.01.01.14207

| Typ         | 製品コード                                  |
|-------------|----------------------------------------|
| シュマルツコネクタ   | SC 010 M3-AG<br>10.01.06.04249         |
| フラット真空吸着パッド | SUF 1.5 HT1-60 SC010<br>10.01.01.13981 |

