

Art.-Nr.: 10.01.01.14327




DR-SUF 160 NBR-60

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	160.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H	29.80 mm
d2	130.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	160.0 mm
径 Dmax(S)	170.0 mm

デザインデータ DR-SUF 160 NBR-60

Art.-Nr.: 10.01.01.14327



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
質量	137.0 g
サイズ	160.00

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14327

