


Art.-Nr.: 10.01.01.14344



PFG 30 NBR-ESD-55 N007

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	30,00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	7,00 mm
Высота H	12,00 mm
Диаметр головки Dk	15,1 mm
Внутренний диаметр d1	11,0 mm
Внутренний диаметр d	6,00 mm
Ход пружины Z	2,0 mm
Диаметр Ds	28,8 mm
Диаметр Dmax(S)	31,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные PFG 30 NBR-ESD-55 N007



Art.-Nr.: 10.01.01.14344



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 007
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	40,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	34,00 N
Вес	3,3 g
Объем	1,556 cm ³
размер	30,00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14344



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14344

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523

