

Art.-Nr.: 10.01.01.14521



SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	125,00
Площадь присоски	136 cm ²

Присоска SUF (уплотнительное кольцо + опорная плита) поставляется в собранном виде. Продукт состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SUF - эластомерная деталь, в наличии с различными диаметрами
- Опорная плита из армированного пластика с различными резьбами

Доступные запасные части: Уплотнительное кольцо DR-SUF

Доступные аксессуары: сенсорный клапан телевизора, сетчатый фильтр



Конструктивные данные SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	22,00 mm
Высота H	29,00 mm
d2	98,0 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	11,8 mm
Резьба G2	G1/8"-F
Длина резьбы LG2	9,5 mm
Ход пружины Z	8,0 mm
Диаметр Ds	125,0 mm
Диаметр Dmax(S)	132,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.14521



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	250,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	730,00 N
Вес	193,0 g
Объем	96,000 cm ³
размер	125,00
Всасывающая сила d2	450,00 N
Семейство продуктов	SUF

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14521



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14521

Тип		Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Защитный слой	PC 150	10.01.01.13087
Сенсорный клапан	TV G1/8-AG 10	10.05.10.00088



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14521

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо для всасывающей пластины SUF	DR-SUF 125 NBR-60	10.01.01.14319

