

Art.-Nr.: 10.01.01.14523



SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

**Технические данные**


| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A          |
| размер                        | 210,00                |
| Площадь присоски              | 380 cm <sup>2</sup>   |

Присоска SUF (уплотнительное кольцо + опорная плита) поставляется в собранном виде. Продукт состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SUF - эластомерная деталь, в наличии с различными диаметрами
- Опорная плита из армированного пластика с различными резьбами

Доступные запасные части: Уплотнительное кольцо DR-SUF

Доступные аксессуары: сенсорный клапан телевизора, сетчатый фильтр



Конструктивные данные SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

**Конструктивные данные**

| Attribute        | Value    |
|------------------|----------|
| Длина L2         | 46,50 mm |
| Высота H         | 32,00 mm |
| d2               | 172,9 mm |
| Резьба G1        | G1/2"-F  |
| Длина резьбы LG1 | 12,2 mm  |
| Резьба G2        | G1/4"-F  |
| Длина резьбы LG2 | 11,8 mm  |
| Длина резьбы LG3 | 11,1 mm  |
| Dmk              | 100,0 mm |
| Ход пружины Z    | 11,0 mm  |



Art.-Nr.: 10.01.01.14523



## Технические данные

| Attribute                            | Value                   |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Материал присоски                    | Нитрильный каучук NBR   |
| Твердость материала [Shore A]        | 60,0 Shore A            |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 12,0 mm                 |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 750,0 mm                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 2.070,00 N              |
| Вес                                  | 539,0 g                 |
| Объем                                | 362,000 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 210,00                  |
| Всасывающая сила d2                  | 1.400,00 N              |
| Семейство продуктов                  | SUF                     |

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14523](http://www.schmalz.com/10.01.01.14523)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14523

| Тип                      |                              | Количество предметов |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| Сетчатый фильтр, круглые | SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06 | 10.07.01.00110       |
| Защитный слой            | PC 250                       | 10.01.01.13090       |
| Сенсорный клапан         | TV G1/4-AG 12                | 10.05.10.00086       |



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14523

| Тип                                                |                   | Количество предметов |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Уплотнительное кольцо для всасывающей пластины SUF | DR-SUF 210 NBR-60 | 10.01.01.13846       |

