

Art.-Nr.: 10.01.01.14523



SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

Technische Daten


Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	210,00
Sauggreiferfläche	380 cm ²

Die Saugplatte SUF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Dichtring vom Typ DR-SUF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Trägerplatte aus verstärktem Kunststoff mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SUF

Verfügbares Zubehör: Tastventil TV, Sieb



Konstruktionsdaten SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	46,50 mm
Höhe H	32,00 mm
d2	172,9 mm
Gewinde G1	G1/2"-IG
Gewindelänge LG1	12,2 mm
Gewinde G2	G1/4"-IG
Gewindelänge LG2	11,8 mm
Gewindelänge LG3	11,1 mm
Dmk	100,0 mm
Federweg Z	11,0 mm
Durchmesser Ds	210,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	220,0 mm
Gewinde G3	M8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14523

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	750,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	2.070,00 N
Gewicht	539,00 g
Volumen	362,000 cm ³
Baugröße	210,00
Saugkraft d2	1.400,00 N
Produktfamilie	SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.14523

**Bestelldaten Zubehör 10.01.01.14523**

Typ		Artikelnummer
Sieb-Rund	SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06	10.07.01.00110
Schutzüberzug	PC 250	10.01.01.13090
Tastventil	TV G1/4-AG 12	10.05.10.00086

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.14523**

Typ		Artikelnummer
Dichtring für SUF-Saugplatte	DR-SUF 210 NBR-60	10.01.01.13846

