


Art.-Nr.: 10.01.01.14538




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	15.00

SFF 15 NBR-ESD-55 G1/8-IG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

属性	価値
高さ H	26.50 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スバナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストローク Z	1.0 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	16.0 mm
スレッド G1	G1/8-IG

デザインデータ SFF 15 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14538



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	5.80 N
吸着力 (-600mbar)	5.80 N
質量	6.2 g
ボリューム	0.600 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14538



スペアパーツの注文データ 10.01.01.14538

Typ	製品コード
フラット真空吸着パッド	SFF 15 NBR-ESD-55 SC040 10.01.01.14329
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482

