

Плоская присоска (круглая)

SFF 20 NBR-ESD-55 SC040

Art.-Nr.: 10.01.01.14631



SFF 20 NBR-ESD-55 SC040

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	20,00
Количество складок	0,0

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,70 mm
Высота H	12,80 mm
Диаметр головки Dk	13,4 mm
Внутренний диаметр d1	10,4 mm
Внутренний диаметр d	7,50 mm
Ход пружины Z	1,3 mm
Диаметр Ds	20,0 mm
Высота H3	6,80 mm
Диаметр Dmax(S)	21,0 mm

Конструктивные данные SFF 20 NBR-ESD-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14631

Art.-Nr.: 10.01.01.14631



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Сила отрыва	11,80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	11,60 N
Вес	1,4 g
Объем	0,807 cm ³
размер	20,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14631



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14631

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.14631

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

