

Art.-Nr.: 10.01.01.14679




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00

SFF 40 NBR-ESD-55 G1/4-IG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



デザインデータ

属性	価値
高さ H	36.20 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	2.7 mm
径 Ds	40.0 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm
スレッドG1	G1/4-IG

デザインデータ SFF 40 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14679



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	47.40 N
吸着力 (-600mbar)	47.40 N
質量	17.30 g
ボリューム	4.300 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14679



発注データ スペアパーツ 10.01.01.14679

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 40 NBR-ESD-55 SC050	10.01.01.14637
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14679