



Art.-Nr.: 10.01.01.14288



SUF 3 HT1-60 SC010

## Технические данные

| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60.0 Shore A                     |
| размер                        | 3.00                             |



## Конструктивные данные

| Attribute            | Value   |
|----------------------|---------|
| Высота H2            | 2.00 mm |
| Высота H             | 3.50 mm |
| Диаметр головки Dk   | 4.2 mm  |
| Внутренний диаметр d | 1.40 mm |
| Ход пружины Z        | 0.3 mm  |
| Диаметр Ds           | 3.0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)      | 3.7 mm  |

Конструктивные данные SUF 3 HT1-60 SC010



Плоская присоска (круглая)  
**SUF 3 HT1-60 SC010**



Art.-Nr.: 10.01.01.14288



### Технические данные

| Attribute                        | Value                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски                | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A]    | 60.0 Shore A                     |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 8.0 mm                           |
| Сила отрыва                      | 0.30 N                           |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 0.30 N                           |
| Вес                              | 0.0 g                            |
| Объем                            | 0.003 cm <sup>3</sup>            |
| размер                           | 3.00                             |
| Семейство продуктов              | SUF                              |
| Семейство ниппелей с интерфейсом | SC010                            |

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14288](http://www.schmalz.com/10.01.01.14288)



### Заказать аксессуары для данных 10.01.01.14288

| Тип                 |              | Номер товара   |
|---------------------|--------------|----------------|
| Соединитель Schmalz | SC 010 M3-AG | 10.01.06.04249 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14288](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14288)