


Art.-Nr.: 10.01.01.14820

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Forma	Flusso normale
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diametro	60,0 mm
Funzione supplementare	Sostegno centrale
Materiale	NBR-ESD/AL

SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

La ventosa flottante SBS-ESD viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS - disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale NBR-ESD
- Supplemento prodotto opzionale: supporto centrale (SBS-40 e SBS-60)

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Larghezza B	61,60 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	45,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG


Dati di costruzione SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14820

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	120,00 g
Consumo d'aria [l/min]	150,0 l/min
Consumo d'aria	9,000 m³/h
Forza di presa	13,0 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS-ESD

**Dati sulle prestazioni**

Consumo d'aria

**Consumo d'aria**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14820WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14820

Ventosa in sospensione

SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14820



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14820

Typ		Numero articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14819



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14820