

Art.-Nr.: 10.01.01.14820

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Forme	Standard Flow
Raccord air comprimé	G1/8"-F
Diamètre	60,0 mm
Fonction supplémentaire	Renfort médian
Matière	NBR-ESD/AL

SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Le ventouse à coussin d'air SBS-ESD est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
- Tampon en élastomère en matière NBR-ESD
- Supplément de produit optionnel : support central (SBS-40 et SBS-60)

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Largeur B	61,60 mm
Hauteur H1	17,40 mm
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	M4-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,0 mm
Espacement des trous X1	45,0 mm
Filetage G3	G1/8"-F


Données de construction SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14820

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	120,00 g
Consommation d'air [l/min]	150,0 l/min
Consommation d'air	9,000 m³/h
Force de préhension	13,0 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famille de produits	SBS-ESD

**Données de performance**

Consommation d'air

**Consommation d'air**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14820WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14820

Ventouse à coussin d'air

SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14820



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14820

Typ		Nombre d'article
Surface de frottement (pinces spéc.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382
Surface de frottement (pinces spéc.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14819



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14820