

DR-SUF 160 NBR-60


Art.-Nr.: 10.01.01.14327



DR-SUF 160 NBR-60

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	160,00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	29,80 mm
d2	130,0 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	160,0 mm
Диаметр Dmax(S)	170,0 mm

Конструктивные данные DR-SUF 160 NBR-60



DR-SUF 160 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.01.14327



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Вес	137,0 g
размер	160,00

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14327



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14327