




PFG 25 NBR-ESD-55 N007



Конструктивные данные PFG 25 NBR-ESD-55 N007

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	25,00

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	7,00 mm
Высота H	14,00 mm
Диаметр головки Dk	16,2 mm
Внутренний диаметр d1	11,0 mm
Внутренний диаметр d	6,00 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Диаметр Ds	25,0 mm
Диаметр Dmax(S)	27,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.14343



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 007
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	25,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	26,50 N
Вес	2,4 g
Объем	1,483 cm ³
размер	25,00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14343



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14343

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523

