


Art.-Nr.: 10.01.01.14901



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	G1/4-IG
Размеры (ДхШ)	95x40

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG MOD



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	28,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Ширина присоски Bs	40,60 mm
Ls	95,60 mm
Lmax.(S)	101,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm

Конструктивные данные SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG MOD



Art.-Nr.: 10.01.01.14901



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	35,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	165,00 N
Вес	70,8 g
Поперечная сила	192,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	110,0 N
Объем	18,000 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOG-S

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14901



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14901

Тип		Количество предметов
Соединение присоски (жесткое)	SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD	10.01.03.00343
Универсальный держатель	HTR-UNI 2N G19 140 MOD	10.01.03.00344
Соединение присоски (жесткое)	SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD	10.01.03.00345
Соединение присоски (жесткое)	SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD	10.01.03.00352
Универсальный держатель	HTR-UNI 2N G19 80 MOD	10.01.03.00353

