




PFG 30 NBR-ESD-55 N007

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00



Données de construction PFG 30 NBR-ESD-55 N007

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	7,00 mm
Hauteur H	12,00 mm
Diamètre de la tête Dk	15,1 mm
Diamètre intérieur d1	11,0 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Diamètre Ds	28,8 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.14344

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 007
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	40,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	34,00 N
Poids propre	3,30 g
Volume	1,556 cm ³
Taille	30,00
Famille de produits	PFG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14344

**Données de commande accessoires 10.01.01.14344**

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523

