




PFG 30 NBR-ESD-55 N007



Dati di costruzione PFG 30 NBR-ESD-55 N007

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	7,00 mm
Altezza H	12,00 mm
Diametro della testa Dk	15,1 mm
Diametro interno d1	11,0 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	28,8 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.14344

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 007
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	34,00 N
Peso	3,30 g
Volume	1,556 cm ³
Misura	30,00
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14344

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14344**

Typ		Numero articolo
Nippli di collegamento ventosa	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Nippli di collegamento ventosa	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523

