

Ventosa plana (redonda)

## SUF 40 HT1-60 NPT1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15079



### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Material de ventosa           | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| Tamaño                        | 40,00                            |
| Conexión de vacío             | NPT1/4-MA                        |

SUF 40 HT1-60 NPT1/4-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

| Atributo               | Valor       |
|------------------------|-------------|
| Altura H               | 23,50 mm    |
| Diámetro nominal dn    | 6,10 mm     |
| Rosca G1               | NPT1/4" -MA |
| Longitud de rosca LG1  | 10,2 mm     |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm     |
| Recorrido de resorte Z | 4,0 mm      |
| Diámetro Ds            | 40,0 mm     |
| Diámetro Dmax(S)       | 44,0 mm     |

Datos de diseño SUF 40 HT1-60 NPT1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15079](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15079)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.15079

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Material de ventosa                                 | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A]                       | 60,0 Shore A                     |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4,0 mm                           |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 50,0 mm                          |
| Fuerza de arranque                                  | 61,00 N                          |
| Peso                                                | 17,10 g                          |
| Volumen                                             | 3,800 cm <sup>3</sup>            |
| Tamaño                                              | 40,00                            |
| Número de pliegues                                  | 0,0                              |
| Familia de productos                                | SUF                              |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.15079](http://www.schmalz.com/10.01.01.15079)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.15079**

| Typ                     |                      | Número de artículo |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector       | SC 050 NPT1/4-AG MOD | 10.01.06.04896     |
| Ventosa plana (redonda) | SUF 40 HT1-60 SC050  | 10.01.01.13995     |

