

フラット真空吸着パッド

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

Art.-Nr.: 10.01.01.14599



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	50.00
接続	G1/4-IG
種類	E

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E


真空パッド SHFNは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SHF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ
- オプション: シールリング、タッチバルブ

スペアパーツ: 真空パッドSHF、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP、RED-NIP、シールリング、タッチバルブ

アクセサリ: フィルターメッシュ

デザインデータ



属性	値
高さ H	37.20 mm
呼び径 dn	4.40 mm
d2	29.7 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.4 mm
スパンナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークz	3.4 mm
径 Ds	52.0 mm
径 Dmax(S)	54.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14599

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

Art.-Nr.: 10.01.01.14599

 技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
最小ワーク半径 (凸部)	50.0 mm
吸着力 (-600mbar)	110.00 N
質量	31.00 g
水平方向の力	90.0 N
ボリューム	8.000 cm ³
サイズ	50.00
吸着力 d2	40.00 N
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SHFN

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空中で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14599

 発注データ アクセサリ 10.01.01.14599

Typ	本数
ふるいラウンド	10.05.03.00023

 発注データ スペアパーツ 10.01.01.14599

Typ	本数
フラット真空吸着パッド	10.01.01.14387
接続ニップル (取付ネジ)	10.01.01.12192


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14599