

Art.-Nr.: 10.01.01.14677




## 技術資料

| 属性           | 価値                       |
|--------------|--------------------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム) |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A             |
| サイズ          | 30.00                    |

SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-IG

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC



## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 30.80 mm |
| 呼び径 dn       | 4.00 mm  |
| グリッパーの長さ LG1 | 12.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 17.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 2.0 mm   |
| 径 Ds         | 30.0 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 31.5 mm  |
| スレッド G1      | G1/4-IG  |

デザインデータ SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14677



## 技術資料

| 属性             | 値                        |
|----------------|--------------------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム) |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A             |
| 離脱力            | 25.10 N                  |
| 吸着力 (-600mbar) | 25.10 N                  |
| 質量             | 10.3 g                   |
| ボリューム          | 1.700 cm <sup>3</sup>    |
| サイズ            | 30.00                    |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                      |
| 製品ファミリー        | SFF                      |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.14677](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14677)



## スペアパーツの注文データ 10.01.01.14677

| Typ         | 製品コード                                  |
|-------------|----------------------------------------|
| フラット真空吸着パッド | SFF 30 NBR-ESD-55 SC040 10.01.01.14635 |
| シュマルツコネクタ   | SC 040 G1/4-IG 10.01.06.02918          |

