


Art.-Nr.: 10.01.01.14784



SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

La ventosa flotante SBS Thin se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa flotante del tipo SBS Thin



Datos de diseño SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Diámetro exterior D	20,00 mm
Eyectores compactos de forma	Diseño fino
Forma	Caudal standard

Datos de diseño


Atributo	Valor
Altura H1	5,50 mm
Altura H	2,00 mm
Diámetro exterior D	20,00 mm
Diámetro interior d	3,00 mm
Rosca G1	M1.6-MA
Dmk	17,0 mm




Art.-Nr.: 10.01.01.14784

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	1,7 g
Consumo de aire [l/min]	100,0 l/min
Consumo de aire	6,000 m³/h
Fuerza de retención	3,0 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 80 °C
Forma	Caudal standard
Número de orificios	8

**Datos de rendimiento**

Consumo de aire



Fuerza de retención

**Consumo de aire**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 20 SF TH	30	50	70	80	100	120

**Fuerza de retención**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 20 SF TH	1	1.5	2	2.5	3	3.5


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14784

Ventosa flotante Thin

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14784



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14784



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14784