


Art.-Nr.: 10.01.01.14811

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Forme	Standard Flow
Raccord air comprimé	M5-F
Diamètre	30,0 mm
Matière	ESD/AL

SBS 30 SF M5-IG ESD/AL

Le ventouse à coussin d'air SBS-ESD est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
- Tampon en élastomère en matière NBR-ESD
- Supplément de produit optionnel : support central (SBS-40 et SBS-60)

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Largeur B	32,00 mm
Hauteur H1	17,50 mm
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre extérieur D	30,00 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	M4-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,0 mm
Espacement des trous X1	22,0 mm


Données de construction SBS 30 SF M5-IG ESD/AL


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14811


Art.-Nr.: 10.01.01.14811

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	30,5 g
Consommation d'air [l/min]	100,0 l/min
Consommation d'air	6,000 m³/h
Force de préhension	4,0 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famille de produits	SBS-ESD

**Données de performance**

Consommation d'air



Force de préhension

**Consommation d'air**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14811

Art.-Nr.: 10.01.01.14811

**Force de préhension**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS-ESD 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS-ESD 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS-ESD 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14811

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.14811**

Typ	num
Surface de frottement (pinces spéc.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14704

