


Art.-Nr.: 10.01.01.14911



SPF 30 ED-65 NPT1/8-AG

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	30,00
Rosca G1	NPT1/8"-MA

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz redondo



Datos de diseño SPF 30 ED-65 NPT1/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	18,00 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	NPT1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	6,7 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,5 mm
Diámetro Ds	31,4 mm
Diámetro Dmax(S)	33,6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.14911



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	35,0 mm
Fuerza de arranque	35,30 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	29,50 N
Peso	7,50 g
Fuerza lateral	22,5 N
Volumen	2,531 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14911



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14911

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG 10.01.06.02541
Ventosa plana (redonda)	SPF 30 ED-65 SC040 10.01.01.12372

