


Art.-Nr.: 10.01.01.15242



SFF 60 SI-55 SC080

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	0.0

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	13.00 mm
高さ H	29.00 mm
ヘッド径 Dk	30.0 mm
内径d1	22.0 mm
内径d	16.00 mm
スプリングストロークZ	4.0 mm
径 Ds	60.0 mm
高さ H3	15.90 mm
径 Dmax(S)	64.0 mm

デザインデータ SFF 60 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.01.15242



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 080
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	67.5 mm
離脱力	90.00 N
吸着力 (-600mbar)	90.00 N
質量	20.3 g
ボリューム	9.910 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.15242

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.15242