

Ventosa piatta (tonda)

SUF 50 HT1-60 G1/8-AG


Art.-Nr.: 10.01.01.15929



SUF 50 HT1-60 G1/8-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	0,0



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	18,50 mm
Diametro nominale dn	5,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	5,0 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Diametro Ds	50,0 mm
Diametro Dmax(S)	54,3 mm

Dati di costruzione SUF 50 HT1-60 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15929

Ventosa piatta (tonda)

SUF 50 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15929



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Forza di presa (-600 mbar)	95,00 N
Peso	19,50 g
Misura	50,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.15929



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15929