

Ventosa plana (redonda)

SUF 50 HT1-60 G1/8-AG


Art.-Nr.: 10.01.01.15929



SUF 50 HT1-60 G1/8-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	0,0



Datos de diseño SUF 50 HT1-60 G1/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	18,50 mm
Diámetro nominal dn	5,10 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,0 mm
Diámetro Ds	50,0 mm
Diámetro Dmax(S)	54,3 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15929

Ventosa plana (redonda)

SUF 50 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15929



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	95,00 N
Peso	19,50 g
Tamaño	50,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SUF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.15929



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15929