




SUF 50 HT1-60 G1/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	0,0



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	18,50 mm
Diamètre nominal dn	5,10 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	50,0 mm
Diamètre Dmax(S)	54,3 mm

Données de construction SUF 50 HT1-60 G1/8-AG

Ventouse plate (ronde)

SUF 50 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15929



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Force d'aspiration (-600mbar)	95,00 N
Poids propre	19,50 g
Taille	50,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.15929



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15929